


**Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566449 60
GTIN	4018875584866
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Didelio šlifavimo našumo VSM Actirox AF 799 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.

Grūdelių rūšis: **100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygus arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

Disko Ø	180 mm
Grūdėtumas	60
Serija	Actirox
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	plieninis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		