

uvex**Šalmas uvex pronamic alpine, Spalva: WHITE**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	097837 WHITE
GTIN	4031101959856
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Šis **daugiafunkcis šalmas** savyje puikiai suderina pramoniniam apsauginiam šalmui keliamus reikalavimus su alpinistų šalmo savybėmis. Pronamic reiškia optimalią apsaugą (**protection**) ir dinamiką (**dynamic**). Patogus pločio reguliavimas naudojant guminį sukimo ratą. Palaipsniui sureguliuokite skirtukus optimaliam vietos išnaudojimui. Daug ventiliacijos angų šalmo šonuose. Tvirtinimo elementai šalmo priedams, pvz., antveidžiui, apsauginiams akiniams ir ant kaktos tvirtinamam prožektoriumi. Lengvas ir patvarus šalmo pagrindas iš ABS. Atsparus šalčiui **iki -30 °C**.

- **4 taškų diržo juosta**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **PU prakaitą sugerianti juosta**
- **Prailginta kaklo dalis**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Techninės priežiūros, pastolių, montavimo, kėlimo ir gelbėjimo darbai.

Standartas:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	pronamic alpine balta
Svoris	490 g
dydis	53 - 63 cm
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Spalva	baltas
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šonų deformacijos
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Produkto rūšis	Šalmas