


BDMT 170404 ER-JS, CA6535, Tipas: S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	227564 S
GTIN	4960664686216
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Tiksliai 90° iki $a_p = 9$ mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,07–0,13 mm

Techninis aprašymas

Tipas	S
Pastūma f_z per dantį	0,07–0,13 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170404 ER-JS
Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		