



Akumuliatorinis perforatorius su LiHD akumulatoriumi, Tipas: KHLTXBL28Q



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Galingi paketai smūginiam gręžimui.

Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui. **Metabo Quick:** greitas gręžimo patrono keitimas be įrankių.

Universalus plaktukas su 3 funkcijomis: **smūginis gręžimas, gręžimas ir iškalimas.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** sveikatai nekenksmingas, nevarginantis darbas net ir dirbant ilgą laiką.
- **Vario-Tacho-Constamattic (VTC)** elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- **Apsauginė mova:** mechaninis pavaro atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.
- Itin lengvas ir patogus akumuliatorinis plaktukas su integruota nusiurbimo sąsaja.
- Maksimalus gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlinės technologijos ir našaus mechanizmo.
- Gręžimas be dulkių su kompaktiška dulkių nusiurbimo sistema ISA 28 (priedai).
- Pasirinktinai sūkių skaičiaus ir smūgio energijos sumažinimas, kad būtų galima dirbti su minkštesnėmis medžiagomis.
- Elektroninis švelnus startas tiksliam gręžimui.
- LED darbinis šviestuvai optimaliam darbo vietos apšvietimui.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 akumulatoriais, įkrovikliu ir MetaBOX.

Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu. Su plaktuko ir greitojo užspaudimo griebtuvais.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	2
Įrankių laikiklio forma	SDS Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	28 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumulatoriaus	3,4 kg
Gamintojo pavadinimas	KH 18 LTX BL 28 Q
Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Smūgių energija	3 J
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
maksimalus smūgių skaičius	4470 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius