

metabo**Akumuliatorinis perforatorius su LiHD akumulatoriumi KHLTXBL24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Galingi paketai smūginiam gręžimui.**

Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui. Universalus plaktukas su 3 funkcijomis: **smūginis gręžimas, gręžimas ir iškalimas.**

- **Metabo VibraTech (MVT): sveikatai nekenksmingas, nevarginantis darbas net ir dirbant ilgą laiką.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.**
- **Labai lengvas, kompaktiškas akumuliatorinis plaktukas su bešepetėliniu varikliu, skirtas patogiam darbui bet kurioje darbinėje padėtyje.**
- **Maksimalus gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlinės technologijos ir našaus mechanizmo.**
- **Gręžimas be dulkių su išorine dulkių nusiurbimo sistema ESA plus.**
- **Elektroninis švelnus startas tiksliam gręžimui.**
- **LED darbinis šviestuvai optimaliam darbo vietos apšvietimui.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 akumulatoriais, įkrovikliu ir MetaBOX.

Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įrankių laikiklio forma	SDS Plus
Gamintojo pavadinimas	KH 18 LTX BL 24
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Smūgių energija	2,2 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	24 mm
Svoris be akumulatoriaus	2,7 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Pakuotė	Metabox
maksimalus smūgių skaičius	4750 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1280 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius