

metabo**Akumuliatorinis perforatorius su ličio jonų akumulatoriumi BHLTX16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Galingi paketai smūginiam gręžimui.**

Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui. Perforatorius su 2 funkcijomis: **Smūginis gręžimas ir gręžimas.**

- **Metabo VibraTech (MVT): sveikatai nekenksmingas, nevarginantis darbas net ir dirbant ilgą laiką.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika darbu su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Saugus elektroninis variklio išjungimas, kai įrankis blokuojamas, saugiam darbui.**
- **Labai lengvas, kompaktiškas akumuliatorinis perforatorius su bešepetėliniu varikliu, skirtas patogiam darbui bet kurioje padėtyje.**
- **Maksimalus gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlinės technologijos ir našaus mechanizmo.**
- **LED darbinis šviestuvus optimaliam darbo vietos apšvietimui.**

Privalumai:**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 akumulatoriais, įkrovikliu ir MetaBOX.
Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Metabox
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	20 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 730 min ⁻¹
Smūgių energija	1,3 J
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumulatoriaus	1,6 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris su akumulatoriumi	2 kg
Gamintojo pavadinimas	BH 18 LTX BL 16
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Įrankių laikiklio forma	SDS Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
maksimalus smūgių skaičius	5250 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius