

**metabo****Kampinis šlifuoכלis, Tipas: WEV11-125**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Produktų klasė	03D

## Aprašymas

### Modelis:

#### Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoכלį savo poreikiams ir kiekvienai programai. Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis su **sūkių skaičiaus valdymu** ir **mažiausiu sukibimo perimetru savo našumo klasėje**, siekiant tobulos ergonomikos.

- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.**
- **Mažas nuovargis, kaip niekada anksčiau: kompaktiškas kampinis šlifuoכלis su greičio valdymu ir mažiausiu sukibimo perimetru savo našumo klasėje.**
- **Ilgesnis tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

### Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prijungimo sriegis	M14
Gamintojo pavadinimas	WEV 11-125 Quick
Svoris	2,1 kg
minkštas paleidimas	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
Laido ilgis	4 m
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
Naudojama galia	1100 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2800 - 10500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLIS