

metabo**Akumuliatorinis kampinis šlifuko su akumuliatoriumi, Tipas: WVBLT11125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Labai efektyvus reguliuojamo greičio, bešepetėlinis 18 V kampinis šlifuko.

- **Akumuliatorius galima pasukti žingsniais kas 90°.**
- **Greitojo stabdymo sistema ir apsauginė mova.**
- **M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių.**
- **Efektyvi stabdžių sistema maksimaliai vartotojo apsaugai: diskas sustoja per 1 sekundę po išjungimo.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiskuojamas.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis variklį nuo stambesnių dalelių.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir metaBOX. Su apsauginiu dangteliu, atraminis flanšu, M-Quick užspaudimo veržle, papildoma rankena, dulkių apsaugos filtru ir 2 LiHD baterijomis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

minkštas paleidimas	taip
Saugos jungiklis	ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	8 m/s ²
Svoris be akumulatoriaus	1,8 kg
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Variklio sandara	be šepetėlių
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	2800 - 10000 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Svoris	2,8 kg
Kickbackstop	taip
Pakuotė	Metabox
Svoris su akumulatoriumi	2,8 kg
Gamintojo pavadinimas	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Apsauga nuo perkrovos	taip
maksimalus pjovimo gylis	27 mm
maksimalus disko Ø	125 mm
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

Priedai

Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
---	----------

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2