

metabo**Kampinis šlifuoKLIS, Tipas: WEV15-125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.**

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoKLį savo poreikiams ir kiekvienai programai. Tvirtas, **galingas kampinis šlifuoKLIS** su reguliuojamu sūkių skaičiumi efektyviam darbui.

- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.**
- **Ilgiausias tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis: tvirtas, galingas kampinis šlifuoKLIS su greičio valdymu ir didžiausiu galingumu savo klasėje itin našiam darbui.**
- **Ilgesnis tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiskuojamas.**
- **Mažai vibruojanti papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT).**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

Techninis aprašymas

Svoris	2,5 kg
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
Prijungimo sriegis	M14
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	WEV 15-125 Quick
Laido ilgis	4 m
minkštas paleidimas	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
Naudojama galia	1550 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2800 - 11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis