

metabo**Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su akumulatoriumi, Tipas: WBLTX15125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Bešepetėlinis 18 V kampinis šlifuoklis, labai galingas, bet labai patogus.

- **Akumuliatorius galima pasukti žingsniais kas 90°.**
- **Greitojo stabdymo sistema ir apsauginė mova.**
- **M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių.**
- **Naujos kartos bešepetėlinis akumuliatorinis kampinis šlifuoklis: galingiausias savo klasėje, toks pat efektyvus, kaip 1500 vatų įrenginys su maitinimu iš tinklo.**
- **Labai efektyvus ir patogus bešepetėlinis variklis, nereikalaujantis techninės priežiūros.**
- **Efektyvi stabdžių sistema maksimaliai vartotojo apsaugai: diskas sustoja per 1,5 sekundę po išjungimo.**
- **M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių, tik mygtuko paspaudimu.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Akumuliatorių galima pasukti žingsniais kas 90 laipsnių, kad būtų galima patogiai dirbti bet kurioje padėtyje.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis variklį nuo stambesnių dalelių.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir metaBOX. Su apsauginiu dangteliu, atraminiu flanšu, M-Quick užspaudimo veržle, papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT), dulkių apsaugos filtru ir 2 LiHD baterijomis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Apsauga nuo perkrovos	taip
Kickbackstop	taip
Pakuotė	Metabox
Akumuliatoriaus talpa	5,5 Ah
Variklio sandara	be šepetėlių
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	7,1 m/s ²
Saugos jungiklis	ne
Svoris be akumuliatoriaus	2 kg
minkštas paleidimas	taip
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Svoris	3 kg
maksimalus disko Ø	125 mm
Svoris su akumuliatoriumi	3 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis

Priedai

Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2