

metabo**Kampinis šlifuoKLis, Tipas: WEPBA19125**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoKLį savo poreikiams ir kiekvienai programai. Tinka pramoniniam naudojimui su galinga 1 900 vatų ir M-brush technologija (**techninės priežiūros nereikalaujantys angliniai šepetėliai** tarnauja 3 kartus ilgiau, o to užtenka **visam įrenginio naudojimo laikui**).

- **Integruotas automatinis balansavimo įtaisas iki 50 % sumažina rankų vibraciją, pailgina įrenginio tarnavimo laikas ir leidžia net dvigubai ilgiau naudoti tuos pačius šlifavimo diskus.**
- **Ergonomiškas jungiklis su avarinio sustabdymo funkcija.**
- **Greičiausia stabdymo sistema, užtikrinanti maksimalią vartotojo apsaugą: Patentuotas mechaninis diskinis stabdis sustabdo diską išjungus bei sutrikus elektros tiekimui per 2 sekundes.**
- **Plieninė kilpa, skirta saugiam darbui dideliame aukštyje.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.**
- **Ilgesnis tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.**

- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Mažai vibruojanti papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT).**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M14
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	WEPBA 19-125 Q DS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
minkštas paleidimas	taip
Svoris	2,7 kg
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
Naudojama galia	1900 W
maksimalus disko Ø	125 mm
Kickbackstop	taip
Laido ilgis	4 m
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis