

metabo**Kampinis šlifuoכלis Plienas, Tipas: WEV17-125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.**

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoכלį savo poreikiams ir kiekvienai programai. Itin patvarus kampinis šlifuoכלis su didele redukcija ir **labai sumažintu**, reguliuojamu **sūkių skaičiumi** šaltajam šlifavimui. Idealiai tinka **nerūdijančiojo plieno apdirbimui**.

- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrąką, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.**
- **Ilgas tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Mažai vibruojanti papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT).**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

Techninis aprašymas

Saugos jungiklis	taip
Svoris	2,5 kg
minkštas paleidimas	taip
Naudojama galia	1700 W
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Prijungimo sriegis	M14
Gamintojo pavadinimas	WEV 17-125 Quick Inox
maksimalus disko Ø	125 mm
Kabelio tipas	4
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2000 - 7600 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLIS