

**metabo****Kampinis šlifuoKLis, Tipas: WEA17-125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.**

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoKLį savo poreikiams ir kiekvienai programai. 1700 vatų kampinis šlifuoKLis, galingas lyg didelis, bet tu pačiu patogus, kaip mažas šlifuoKLis, skirtas greitai pašalinti medžiagas.

- **Integruotas automatinis balansavimo įtaisas iki 50 % sumažina rankų vibraciją, pailgina įrenginio tarnavimo laiką ir leidžia net dvigubai ilgiau naudoti tuos pačius šlifavimo diskus.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atatraką, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sūkių skaičius apkrovos metu.**
- **Ilgesnis tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Greitas disko keitimas be įrankių, vienu mygtuko paspaudimu naudojant Metabo M-Quick sistemą.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Mažai vibruojanti papildoma rankena Metabo VibraTech (MVT).**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

## Techninis aprašymas

Naudojama galia	1700 W
Svoris	2,5 kg
Laido ilgis	4 m
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
minkštas paleidimas	taip
Prijungimo sriegis	M14
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	WEA 17-125 Quick
Kickbackstop	taip
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis