

**metabo****Kampinis šlifukoelis, Tipas: W850-125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.**

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifukoelį savo poreikiams ir kiekvienai programai. **Patogus kompaktiškas kampinis šlifukoelis** lengvam darbui.

- **Galingas variklis atlaikantis net perkrovas.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo nutrūkus elektros tiekimui.**
- **Tvirtas, universalus ir ekonomiškas: universalus galingas kampinis šlifukoelis.**
- **Apsauginis gaubtas.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dviejų kiaurymių raktu.

**Techninis aprašymas**

Naudojama galia	850 W
Prijungimo sriegis	M14
maksimalus disko Ø	125 mm
Svoris	1,8 kg
Laido ilgis	2,5 m
Ypatybė	Apsauga nuo pakartotinio paleidimo

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	W 850-125
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis