

metabo**Kampinis šlifuoκlis, Tipas: WEPBA24230****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Patvarus 230 mm Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių:

- **Saugus elektroninis išjungimas: be atatrakos, kai blokuojamas gręžtuvas, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, greitojo užveržimo veržle.

Naudojama galia: 2400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 6600 min⁻¹

Sukimo momentas: 17 Nm

Prijungimo sriegis: M14

maksimalus disko Ø: 230 mm

Svoris: 6,2 kg

Techninis aprašymas

Laido ilgis	4 m
Kickbackstop	taip
minkštas paleidimas	taip
Saugos jungiklis	taip
Svoris	6,2 kg
maksimalus disko Ø	230 mm

Tinklo dažnis	50 Hz
Naudojama galia	2400 W
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Sukimo momentas	17 Nm
Prijungimo sriegis	M14
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Nominalioji įtampa	240 V
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis