

**metabo**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Produktų klasė	03D

## Aprašymas

Modelis:

Patvarus 230 mm Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių. Saugus elektroninis išjungimas: be atitransmis, kai blokuojamas gręžtuvas, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga. Elektroninė apsauga nuo perkrovos ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, greitojo užveržimo veržle.

## Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	230 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius	6600 min <sup>-1</sup>
minkštas paleidimas	taip
Svoris	6,3 kg
Naudojama galia	2600 W
maksimalus pjovimo gylis	65 mm
Gamintojo pavadinimas	WE 26-230 MVT Quick
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ypatybė	minkštas paleidimas

Ypatybė

Apsauga nuo pakartotinio paleidimo

Produkto rūšis

Kampinis šlifuoklis