

## Garant

**GARANT Softcut® HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

#### Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

#### Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti  $a_p = 6$  mm.**

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
Bendras ilgis $L_{viso}$	40 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863