

metabo**Kampinis šlifuoכלis Plokščias antgalis, Tipas: WEF15-125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:****Jūs nustatote ribas - ne įrenginys.**

Iš prietaisų nuo 850 iki 1900 vatų tikrai išsirinksite tinkamą kampinį šlifuoכלį savo poreikiams ir kiekvienai programai. Galingas **plokščiasis** kampinis šlifuoכלis, skirtas greitai dirbti su aštriais kampais iki 43° ir sunkiai pasiekiamose vietose.

- **Skirtas šalinti suvirinimo šlakus, rūdis ar dažus siaurose rėminėse konstrukcijose bei dirbti sudėtingomis sąlygomis.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Korpusą galima pasukti 90° žingsniais, galima montuojant pritaikyti ir kairiarankiams arba pjovimui.**
- **Pastovus sukčių skaičius apkrovos metu.**
- **Ilgas tarnavimo laikas, stiprus sukimas: Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, iki 20 % didesnė perkrovos galia ir 50 % didesnis sukimo momentas.**
- **Metabo Quick diskų keitimui be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Papildoma rankena Metabo VibraTech™ (MVT), skirta vibracijos slopinimui, siekiant apsaugoti sveikatą.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena ir dvejų kiaurymių raktu.

Techninis aprašymas

Kickbackstop	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus disko Ø	125 mm
minkštas paleidimas	taip
Prijungimo sriegis	M14
Laido ilgis	4 m
Naudojama galia	1550 W
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Svoris	2,7 kg
Gamintojo pavadinimas	WEF 15-125 Quick
Ypatybė	Greitojo keitimo sistema
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis