

**metabo****Kampinis šlifuko, Tipas: WEA19-1800**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Produktų klasė	03D

## Aprašymas

### Modelis:

**Galingas 180 mm kampinis šlifuko su 230 mm kampinio šlifuko pjovimo gyliu.**

- **Metabo VibraTech (MVT) papildoma rankena ir integruotas automatinis balansavimo įtaisas ženkiai sumažinama vibraciją, kad būtų galima dirbti nepavargstant.**
- **Švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Pavaros korpusą galima tvirtinti sukant 90° kampu.**
- **Plona rankena labai patogi, kad galėtumėte maksimaliai valdyti ir lengvai dirbti aukštyje virš galvos.**
- **Metabo Marathon variklis su nauja aušinimo ir anglies šepetėlių sistema tarnauja dvigubai ilgiau.**
- **Tacho-Constamatic (TC) elektronika: didelė pažanga dėl pastovaus sūkių skaičiaus esant apkrovai.**
- **M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių, tik mygtuko paspaudimu.**
- **Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.**
- **Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga ir darbas nenutrūktų.**
- **Švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, M-Quick prispaudimo veržle.

## Techninis aprašymas

Ypatybė	Gilūs pjūviai
Ypatybė	M-Quick sistema
Naudojama galia	1900 W
maksimali vibracija pagal EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius	8200 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	WEA 19-180 Quick RT
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Laido ilgis	4 m
maksimalus pjovimo gylis	60 mm
Svoris	2,7 kg
maksimalus disko Ø	180 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis