

**metabo****Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su ličio jonų akumuliatoriumi, Tipas: SB18LBL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 2 greičių pavara.**

Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai.

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant. Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

- **Itin kompaktiškos formos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas universaliam naudojimui.**
- **Smūginio gręžimo funkcija mūro gręžimui.**
- **Integruota LED darbo šviestuvas su pašvietimo funkcija užtikrina optimalų ryškumą darbo zonoje.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių dėklu, pasirinktinai tvirtinamu dešinėje arba kairėje.**

**Privalumai:**

**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

**Tiekimo sudėtis:**

Su greitojo užspaudimo griebtuvu, 2 x ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu ir metaline dėže.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

## Techninis aprašymas

Pakuotė	Metabox
standartinis naudojimas	Medium
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
maksimalus smūgių skaičius	26000 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	32 mm
Gamintojo pavadinimas	SB 18 L BL
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	25 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 550
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1850
Svoris su akumuliatoriumi	1,4 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
Akumuliatorių kiekis	2
Svoris be akumuliatoriaus	0,9 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	10 mm
Variklio sandara	be šepetėlių
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvus

