

metabo**Akumulatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus, Tipas: BSLTBL**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Akumulatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.

Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo**, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba **įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvus** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Bešepetėlinis suktuvas-gręžtuvas su maksimalia galia sunkiausiems darbams.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Integruotas darbo šviestuvus darbo vietos apšvietimui.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**
- **LiHD akumuloatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.**

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo keitimo gręžimo patronu, be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Svoris be akumulatoriaus	1,2 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
standartinis naudojimas	Strong
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 600 min ⁻¹
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2100 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	75 Nm
Svoris su akumulatoriumi	1,6 kg
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	34 Nm
Pakuotė	Metabox
Variklio sandara	be šepetėlių
Gamintojo pavadinimas	BS 18 LT BL
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus

USP1	18V
USP2	Bešpetėlinis variklis, be akumulatoriaus, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13

Priedai

Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2
Baterijų pakuotė Li-Power Akumulatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55