

**metabo****Akumuliatorinis gręžtuvas su LiHD akumulatoriumi, Tipas: BSLTBL**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Produktų klasė	03D

## Aprašymas

### Modelis:

**Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.**

**Quick sistema sutaupo daug laiko**, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.

Pasirinkite **pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo**, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba **įrenginį be priedų** dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma **3 metų garantija**, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus **LED darbo šviestuvas** ir praktiškas **diržo kabliukas**, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Bešepetėlinis suktuvas-gręžtuvas su maksimalia galia sunkiausiems darbams.**
- **Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.**
- **Integruotas darbo šviestuvas darbo vietos apšvietimui.**
- **Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.**
- **LiHD akumuloatorius užtikrina maksimalų našumą, itin ilgą tarnavimo laiką ir ilgaamžiškumą.**

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

**Privalumai:**

**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

**Tiekimo sudėtis:**

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu, 2 x LiHD akumulatoriais, įkrovikliais ir metaBOX.

**Pastaba:**

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumuliatoriaus	1,2 kg
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	34 Nm
Variklio sandara	be šepetėlių
Gamintojo pavadinimas	BS 18 LT BL
standartinis naudojimas	Strong
Svoris su akumuliatoriumi	1,8 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	75 Nm
Pakuotė	Metabox
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm

Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Bešepetėlinis variklis, su 2 baterijomis, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13

## Priedai

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55-8	073890 ASC55-8
Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 2 Ah	073870 2
Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Baterijų pakuotėLi-Power Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55