

**Šalmas EVOLite®, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097862 WHITE
GTIN	5038428015431
Produktų klasė	09W

Aprašymas**Modelis:**

Ypač lengvas pramoninis apsauginis šalmas (341 g) **EVOLite®** su skaidriu ID kortelės laikikliu. **Žemai esantis kaklo dirželis** užtikrina puikų priglundimą. **6 taškų diržų sistema** gylis gali būti sureguliuotas taip užtikrinant **maksimalų tvirtinimo tikslumą**. **Šoninis ir galinis vėdinimas**, užtikrinantis optimalų oro judėjimą korpuso viduje, sumažina šalmo temperatūrą vidutiniškai 2-3 laipsniais. Su patogia, funkcionalia **Chamlon™ medvilnine prakaitavimo juoste**. Vidutinio ilgio snapelis. Su dideliu spausdinimo plotu logotipams ir etiketėms, taip pat šviesą atspindinčiais elementais geresniam matomumui užtikrinti (EN 12899-1, RA2 klasė).

- **6 taškų diržo juosta**
- **Su užsukamu uždarymu**
- **Integruota vėdinimo sistema**

Standartas:

DIN EN 397

Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C

Šalmo pagrindo medžiaga: ABS

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 64 cm

Svoris: 341 g

Techninis aprašymas

dydis	53 - 64 cm
Spalva	baltas
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Svoris	341 g
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šonų deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas