

**Šalmas EVO® 3, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097863 WHITE
GTIN	5038428126090
Produktų klasė	09W

Aprašymas**Modelis:**

EVO® 3 pramoninis apsauginis šalmas pasižymi puikia apsauga dėl tvirto vidinio apmušalo, užtikrinančio dėvėjimo komfortą. **Žemai esantis kaklo dirželis** užtikrina puikų prigludimą. **6 taškų diržų sistema** gylis gali būti sureguliuotas taip užtikrinant **maksimalų tvirtinimo tikslumą**. **Šoninis ir galinis vėdinimas** užtikrina optimalų oro srautą korpuso viduje, sumažindamas šalmo temperatūrą vidutiniškai 2-3 laipsniais. Su patogia, funkcionalia **Chamlon™ medvilnine prakaitavimo juoste**. Vidutinio ilgio snapelis. Su dideliu spausdinimo plotu logotipams ir etiketėms.

- **6 taškų diržo juosta**
- **Su užsukamu uždarymu**
- **Integruota vėdinimo sistema**

Standartas:

DIN EN 397

Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 64 cm

Svoris: 372 g

Techninis aprašymas

Spalva	baltas
Svoris	372 g
dydis	53 - 64 cm
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas