

**TMSERROR, Tipas: GBH18V24C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

18 V akumuliatorinis perforatorius su SDS-plus įrankio laikikliu ir bešepetėliniu varikliu.

- Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.
- Dešininė / kairinė eiga.
- Ypatingai tvirtas: **Electronic Motor Protection išjungia variklį prie perkrovos; be problemų veikė net ir po bandomojo metimo iš 2 m aukščio ant betono.**

Akumuliatorinis perforatorius su integruotu Bluetooth Connectivity moduliu.

- **Atatrankos ir vibracijos kontrolė.**
- **Vartotojo sąsaja, skirta pasirinkti įrankio režimą (Auto/ Favorit).**

Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, gylio ribotuvu, 1/1 L-BOXX įdėklų prietaisui, bei įkrovikliui ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	GBH 18V-24 C

maksimali vibracija pagal EN	16 m/s ²
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus smūgių skaičius	4350 min ⁻¹
Svoris	2,9 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	24 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Smūgių energija	2,4 J
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B18 V

073851 B18