

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 50R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081104 50R
GTIN	4003644024117
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.

- **7 laipsnių posvyris didesniai posvyriui ir patogiam dėvėjimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Galima paprastai tvirtinti prie sienų.**

Trumpalaikiam naudojimui lauke.: Tinka trumpalaikiam naudojimui lauke.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	250 V
--------------------	-------

Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Yra diagnostikos sistema	taip
Laido ilgis	50 m
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara	3G1,5
Elektros lizdų skaičius	3
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Kabelio spalva	juoda
IP apsaugos klasė	IP 44
Kabelio medžiaga	Guminis
Kabelio klasė	H05RR-F
Produkto rūšis	Kabelių būgnas