

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Produktų klasė	22A

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiama plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

**Pastaba:**

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$  mm.

Plokštelės storis: 3,5 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,5 mm
Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APKT 1003 PDER
Kietlydinys	HBM025
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,5 mm
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	220 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	205 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	175 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	155 m/min	M
Ketus (G)	tinka	150 m/min	K
Uni	tinka		
sausasis	tinka		