



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, D 6,3 antgalių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659956 200
GTIN	7610733291687
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3 antgaliams tvirtinti.

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliuavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	144 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Svoris	113 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama

Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Duomenys protokoluojami	ne
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Matavimo prietaisai	mechaninis
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Antgalių laikiklis	D 6,3
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Kalibravimas	O1
Indikatorius	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20