



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659957 200
GTIN	7610733291700
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliovimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Matavimo prietaisai	mechaninis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo būdas	Sukimo momentas

Kalibravimas	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
maksimalus sukimo momentas	200 cNm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Sūkių momento ribos	0,4 - 2 Nm
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Duomenys protokoluojami	ne
Bendras ilgis L	124 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sūkių momento ribos	40 - 200 cNm
Feedback	ryškus
Indikatorius	analoginis
tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20