



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659957 500
GTIN	7610733291717
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliuavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Skirta **6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui** (Nr. 659920 – 659928).

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas

Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Sūkių momento ribos	100 - 500 cNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Duomenys protokoluojami	ne
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo prietaisai	mechaninis
Kalibravimas	O1
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Feedback	ryškus
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Bendras ilgis L	124 mm
tinkamos keičiamos geležtės	6 mm
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20