



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, D 6,3 antgalių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659956 50
GTIN	7610733291670
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvaskalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3 antgaliams tvirtinti.

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliuavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	O1
Feedback	ryškus
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Indikatorius	analoginis
Matavimo būdas	Sukimo momentas

maksimalus sukimo momentas	50 cNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Duomenys protokoluojami	ne
Svoris	71 g
Antgalių laikiklis	D 6,3
Matavimo prietaisai	mechaninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	0,1 - 0,5 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Bendras ilgis L	126 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sūkių momento ribos	10 - 50 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------