



## Dinamometrinis atsuktuvas su skale, D 6,3 antgalių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659956 500
GTIN	7610733291694
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ergonomiška rankena** su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

**Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3** antgaliams tvirtinti.

Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliovimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Patikros protokolai	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Svoris	119 g
Matavimo prietaisai	mechaninis
Antgalių laikiklis	D 6,3
Duomenys protokoluojami	ne

Kalibravimas	O1
Sūkių momento ribos	100 - 500 cNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Feedback	ryškus
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	144 mm
maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20