

Garant**Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos, Visas ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706001 300
GTIN	4067263031468
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Perdurtas lankstas su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. **Fiksavimo galimybė** spaudžiant spyruoklinį mygtuką, kuris taip pat leidžia greitai sureguliuoti ruošinį. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaiame. Papildomi priešpriešiniai dantys žiočių gale, kad būtų tvirtesnis sukibimas. Paviršius padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos. Ergonomiškai suformuotos kojelės su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Standartas:**DIN ISO 8976****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

Vamzdžių suspaudimo tarpas	2,3/4 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	60 mm
visas ilgis	300 mm
Fiksavimo padėčių kiekis	30
Paviršius	padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos
Norma	DIN ISO 8976
Žiaunų modelis	su įpjautomis, dantytomis žiaunomis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

nekibirkščiuojantis	ne
Greitas reguliavimas	taip
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius	taip
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės