



## Pirminio reguliavimo įrenginys UNO, Tipas: UAD



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	355020 UAD
GTIN	4034221181404
Produktų klasė	34H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Didelis jutiklinis ekranas su intuityvia ir paprasta Microvision sąsaja.
- SK50 bazinis kalibravimo įrenginys.
- Daug sandėliavimo galimybių, įskaitant įrankių laikiklius, adapterius ir valdymo elementus, kaip, pvz., pelė, klaviatūra ir spausdintuvas.
- Greitas abiejų ašių reguliavimas per Release-by-Touch (X/Y) atskirai arba vienu metu.
- Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z) naudojant sukimo ratuką.
- Suklys su 4×90° ir 3×120° indeksuojamu kampu ir suklio blokatoriumi.
- Kamera su 32 kartų priartinimu.

Įrenginys veikia kartu su pasirinktinai įsigyjamais, pritaikytais Hoffmann Group Connected programinės įrangos sprendimais.

#### Privalumai:

##### Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

#### Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui staklėse ar darbo vietoje.

#### Tiekimo sudėtis:

Klaviatūra, pelė, terminis etikečių spausdintuvas su etiketėmis, pažangiausias valiklis, išorinė kamera nuotraukų tvarkymui, apatinė spintelė (be varstomų durų, trys stalčiai, matavimo programinė įranga visomis pagrindinėmis užsienio kalbomis, **paleidimas ir mokymai (1 diena)**).

**Priedai pasirinktinai:**

Haimer ruošiniai suderinami su GARANT pereinamosiomis įvorėmis Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 ir 354779. Haimer pereinamosios įvorės tiekiamos pagal paklausimą.

**Pastaba:**

Pridedama jungtis duomenų perdavimui iš išankstinio nustatymo įrenginio į stakles naudojant post-procesorių. Būtina iš anksto patikrinti suderinamumą su standartiniais HAIMER postprocesoriais. Jei Jūsų staklės nėra įtrauktos į šį standartinį paketą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Kiti UNO modeliai (automatinis fokusavimas ir valdymas) ir VIO serijos modeliai galimi pagal pageidavimą.

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis	1735 mm
sraigto apkrova	30 kg
Pagrindo plotis	1294 mm
Serija	Hoffmann Group Connected
Svoris	300 kg
Gylis	590 mm
Antra kamera objektyvo laikiklyje	ne
Matavimo diapazonas Z	400 mm
Sąsaja	Hoffmann Group Connected
Bendras plotis	2264 mm
Greitas reguliavimas	pneumatinė
Matavimo diapazonas X	400 mm
Bazinis kūgis	SK50 Ultra preciziškas suklyš
Ribinis kalibras X	100 mm
Ekrano dydis	24 in
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas