

**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214928 ST1400
GTIN	4045197674722
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,17 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,17 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083604 PDER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		