

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba, Maksimalios svėrimo ribos: 16kg**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 479611 16     |
| GTIN             | 4045761357044 |
| Produktų klasė   | 47D           |

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
- Ekranas su 21 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
- Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
- Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
- Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
- Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Vienetai: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
- Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.
- KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius (neįtrauktus į tiekimo sudėtį), pvz. RS-232, USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

### Tiekimo sudėtis:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas, stovas ir sąsajos adapteris, pvz., RS-232, USB pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Reguliavimo laikas               | 3 s                      |
| Atkartojimas                     | 0,1 g                    |
| Gamintojo pavadinimas            | DS                       |
| maksimalios svėrimo ribos        | 0 - 16 kg                |
| Maitinimas                       | Maitinimo šaltinis       |
| Padalos vertė                    | 0,1 g                    |
| Svoris neto                      | 7,5 kg                   |
| Svėrimo plokštės matmenys        | 308×318 mm               |
| Minimalus vieneto svoris         | 1 g                      |
| Kalibravimas                     | Kainos reikia teirautis  |
| Rodomo vieneto skaitmens aukštis | 18 mm                    |
| Produkto rūšis                   | Platforminės svarstyklės |

## Paslaugos

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg | 027700 50 |
|----------------------------------------------------------|-----------|