

KERN**Precizinės svarstyklės, tipas 572, Maksimalios svėrimo ribos: 24100g**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479521 24100
GTIN	4045761356931
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirtas metalinis korpusas.**
- **Paprastas, aiškus valdymas.**
- **Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.**
- **Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.**
- **Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).**
- **Vienetai: Pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.**
- **Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).**
- **KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.**

Tiekimo sudėtis:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Išorinis akumuliatorius, duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, pvz. RS-232, USB pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Gylis	310 mm
Minimalus vieneto svoris	1 g
Linijiskumas	±0,3 g
Svoris neto	2,7 kg
Plotis	180 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 24100 g
Aukštis	85 mm
Padalos vertė	0,1 g
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svėrimo plokštės matmenys	160×200 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Gamintojo pavadinimas	572
Atkartojimas	0,1 g
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės