

**KERN****Precizinės svarstyklės, tipas 572, Maksimalios svėrimo ribos: 4200g**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479521 4200
GTIN	4045761356887
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- **Tvirtas metalinis korpusas.**
- **Paprastas, aiškus valdymas.**
- **Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.**
- **Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.**
- **Kalibravimo programa CAL:Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).**
- **Vienetai:Pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.**
- **Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).**
- **KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.**

### Tiekimo sudėtis:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

### Priedai pasirinktinai:

Išorinis akumuliatorius, duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, pvz. RS-232, USB pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	0 - 4200 g
Linijškumas	±0,05 g
Minimalus vieneto svoris	0,1 g
Plotis	180 mm
Atkartojimas	0,02 g
Gylis	310 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Svoris neto	2,3 kg
Padalos vertė	0,01 g
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 150 mm
Aukštis	85 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	572
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės