

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba, Maksimalios svėrimo ribos: 100kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479611 100
GTIN	4045761356979
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
- Ekranas su 21 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
- Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
- Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
- Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
- Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Vienetai: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
- Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.
- KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius (neįtrauktus į tiekimo sudėtį), pvz. RS-232, USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

### Tiekimo sudėtis:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas, stovas ir sąsajos adapteris, pvz., RS-232, USB pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,5 g
Atkartojimas	0,5 g
Svėrimo plokštės matmenys	500×400 mm
Minimalus vieneto svoris	5 g
Reguliavimo laikas	3 s
Svoris neto	19 kg
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Gamintojo pavadinimas	DS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalios svėrimo ribos	0 - 100 kg
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	18 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180