

KERN**Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 10000g**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479511 10000
GTIN	4045761243156
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
- Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Vienetai: Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).

KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, kaip pvz., RS 232 arba USB pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Minimalus vieneto svoris	2 g
Linijškumas	±0,3 g

Reguliavimo laikas	3 s
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Aukštis	79 mm
maksimalios svėrimo ribos	10000 g
Baterijų kiekis	1
Plotis	163 mm
Svėrimo plokštės matmenys	150×170 mm
Svoris neto	1,4 kg
Atkartojimas	0,1 g
Gylis	245 mm
Padalos vertė	0,1 g
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50