

**KERN****Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 3600g**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479511 3600
GTIN	4045761243194
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- **Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).**
- **Vienetai: Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.**
- **Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).**

KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

### Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

### Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, kaip pvz., RS 232 arba USB pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

Svoris neto	1,4 kg
Minimalus vieneto svoris	0,2 g

maksimalios svėrimo ribos	3600 g
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Reguliavimo laikas	3 s
Plotis	163 mm
Gylis	245 mm
Atkartojimas	0,01 g
Padalos vertė	0,01 g
Linijškumas	±0,05 g
Svėrimo plokštės matmenys	130×130 mm
Aukštis	79 mm
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės

## Paslaugos

DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50