

KERN**Precizinės svarstyklės, tipas PCB, Maksimalios svėrimo ribos: 360g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479511 360
GTIN	4045761243187
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

- **Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo. Automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).**
- **Vienetai: Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.**
- **Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).**

KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginis gaubtas.

Priedai pasirinktinai:

Baterija Nr. 081561 dyd.6LR61; išorinis akumuliatorius užsakomi. Duomenų laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, kaip pvz., RS 232 arba USB pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61

Padalos vertė	0,001 g
Baterijų kiekis	1
Minimalus vieneto svoris	0,02 g
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 82 mm
Linijškumas	±0,005 g
maksimalios svėrimo ribos	360 g
Aukštis	79 mm
Svoris neto	0,84 kg
Atkartojimas	0,001 g
Plotis	163 mm
Gylis	245 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50