



## Akumuliatorinė apžiūros kamera, Gamintojo pavadinimas: M12-360IC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.

- **didelis 4,3 colių LCD ekranas rodo ryškius ir aiškius vaizdus.**
- **Ekranas pasukamas 270° kampu.**
- **5 ryškumo lygiai užtikrina optimalų apšvietimą.**
- **3 žingsnių skaitmeninis priartinimas, skirtas greitai sutelkti dėmesį į konkrečius taškus.**

#### Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 × 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, kameros kabeliu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, lagaminu.

### Techninis aprašymas

Kameros kabelio ilgis	1200 mm
Kameros galvutės Ø	10 mm
IP apsaugos klasė	IP 67

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Svoris	0,9 kg
Ekrano raiška	480×272 px
Gamintojo pavadinimas	M12 360IC
Ekrano dydis	4,3 in
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus įtampa	12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Endoskopas