

REGO-FIX▲

reCool® aušinimo skysčio padavimo sistema, Skirta ER cangėms: ER32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Produktų klasė	33B

Aprašymas

Modelis:

- Paprasta pakeisti varomus įrankius su išoriniu aušinimu į vidinio aušinimo.
- Tikslus aušinimas prie pjovimo krašto ir geresnis drožlių pašalinimas.
- Ypač tinka gilioms kiaurymėms ir ertmėms.
- Puiki paviršiaus kokybė.

Privalumai:

- Ekonomiškas įrankių sistemos aušinimo tipo pakeitimas į vidinį aušinimą.
- Tinka naudoti su emulsija ir alyva.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 100 bar (150 bar su aukšto slėgio žarna, pagal užsakymą).
- Mažai priežiūros reikalaujantys guoliai.
- Vidiniam aušinimui (su sandarinimo poveržlėmis Nr. 309630 ir 309635).

Sūkių skaičius iki 40 000 aps./min.

Paskirtis:

Tinka varomiems įrankiams su ER sriegiu ir G1 / 8 colio aušinimo skysčio jungtimi, taip pat ER spyruokliuojančioms įvorėms pagal DIN 6499 / ISO 15488.

Tiekimo sudėtis:

1 x reCool® tvirtinimo veržlė, 1 x spiralinė spyruoklė ir žarna Ø 6 mm, 400 mm ilgio, 2 x G1/8 in. BSP tiesios jungties, 2 x G1/8 in. BSP 90° kampu pakreiptos jungties.

Pastaba:

Naudojant aušinimo skysčio padavimo sistemą su vidiniu aušinimu būtinas tinkamas sandarinimo diskas Nr. 309630 ir 309635! Aušinimo skysčio diskai periferiniam aušinimui pagal užsakymą.

Varmuose įrankiai su kiauryme suklyje (pvz., ilgio reguliavimo varžtas) ši kiaurymė būtinai turi būti užsandarinta!

Techninis aprašymas

Plotis B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis