



Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302145 5
GTIN	4060576155265
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S pereinamoji įvorė.

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 20 mm.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	52,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	5 mm
Ø D	12 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 12 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė