



## Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302145 6
GTIN	4060576155258
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

**Schunk** GZB-S pereinamoji įvorė.

**Su įpjovomis aušinimo kanalui.**

#### Paskirtis:

- **Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.**
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemos tikslumas, kai  $3 \times D$ ).**
- **Radialinis mušimas  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.**

#### Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 20 mm.**

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Bendras ilgis L	52,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 12 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 $\mu\text{m}$

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė