



Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, Ø 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302147 5
GTIN	4060576159928
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorėi).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidraulinuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	12 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 12 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 μm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

