



## Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 32 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302177 25
GTIN	4060576155012
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

#### Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemos tikslumas, kai  $3 \times D$ ).
- Radialinis mušimas  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidraulinuose griebtuvuose.

#### Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 32 mm.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	62,5 mm
Ø D	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė