

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434262 12,5 |
| GTIN | 7630041162578 |
| Produktų klasė | 45A |

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Skalė sukasi 270° kampu, kad būtų galima optimaliai atvaizduoti išmatuotas vertes įvairioms užduotims.

Funkcija:

Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiamo skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 424900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498928.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-----------|
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in |
| Maitinimas | Baterijos |
| Korpuso Ø | 59,8 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Kalibravimas | C1 |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Serija | DIALTRONIC |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 12,5 mm |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija |
| Matavimo jėga | 0,65 – 0,90 N |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Korpuso storis | 33 mm |
| Jungiamojo antgalio Ø h6 | 8 mm |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,01 mm |
| Norma | DIN 878 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Laikrodinis indikatorius |

Paslaugos

| | |
|---|-------------|
| KalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|