

**HOLEX****Pjovimo diskas vidutinio rupumo, be dangos, Ø × storis: 275X2mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 177255 275X2  |
| GTIN             | 4067263212010 |
| Produktų klasė   | 12T           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

**Paskirtis:**

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

**Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

- **4 mm (BW) – Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.**

**Pastaba:**

**Naujas produktas vietoje Nr. 177250.**

- **Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.**

## Techninis aprašymas

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dantų skaičius Z                    | 140            |
| Ø                                   | 275 mm         |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm      |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius       | 2; 4           |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø              | 8; 12 mm       |
| Dantų žingsnis t                    | 6 mm           |
| Storis                              | 2 mm           |
| Tinka šių gamintojų staklėms        | Eisele         |
| Kiaurymės Ø                         | 40 mm          |
| Danga                               | be dangos      |
| Ašmenys                             | HSS            |
| Vidinis aušinimas                   | ne             |
| Produkto rūšis                      | Pjovimo diskas |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka | 800 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka | 600 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 37 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 22 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 20 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | tinka         | 27 m/min       | K         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 400 m/min      | N         |
| Uni                            | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |
| Oras                           | ribotai tinka |                |           |

